



FP14SN2

Univ. IP44 a.1700 l.1050 p.205

#### Características técnicas

##### Dimensões

Altura	1700 mm
Largura	1050 mm
Profundidade	205 mm
Espessura da parede lateral	1 mm

##### Segurança

Índice de proteção IP	IP44
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Bloqueio com barra Sem bloqueio
Resistência ao impactos IK	IK09

##### Equipamento

Número de secções	4
Número de aberturas da placa de flange	8

##### Instalação, montagem

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não

##### Materiais

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

##### Equipamento

Número de filas	11
-----------------	----

##### Materiais

Acabamento	Mate
------------	------

##### Tampa, porta

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Não
Tipo de porta do armário	Porta dupla, simétrica

##### Corrente elétrica

Corrente nominal	400 A
------------------	-------

##### Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----