



FP14SN2

**Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 1700x1050x205**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Výška	1700 mm
Šířka	1050 mm
Hloubka	205 mm
Tloušťka bočnice	1 mm

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP44
Třída izolace	Třída izolacell
Typ uzamčení	Bez objímky proti zlomení Bez zámku
Mechanická odolnost IK	IK09

**Vybavení**

Počet polí v šířce	4
Počet otvorů v desce příruby	8

**Instalace, montáž**

Montáž	Montáž na stěnu
Vhodné pro venkovní použití	Ne

**Materiál**

Barva	Bílá
Kód RAL	9010
Povrch	Práškové lakování
Materiál	Ocel

**Vybavení**

Počet řad v rozvaděči	11
-----------------------	----

**Materiál**

Povrchová úprava	Matná
------------------	-------

**Kryt, dveře**

Počet dveří rozvaděče	1
Počet zámků	1
Dveře/kryt průhledné	Ne
Typ dveří rozvaděče	Dvoukřídlé, symetrické

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud	400 A
-----------------	-------

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----