



FP75TN2

univers Obudowa naścienna IP44/I 1100x1300x205

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	1100 mm
Szerokość	1300 mm
Głębokość	205 mm
Grubość ścianki bocznej	1 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP44
Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Typ blokowania	Blokada na pręt Bez zamka
Odporność na uderzenie IK	IK09

Sprzęt

Liczba sekcji w poziomie	5
Liczba otworów płyty kołnierzej	10

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż ścienny
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie

Materiały

Kolor	Czysta biel
Kod RAL	9010
Obróbka	Malowany proszkowo
Materiał	Stal

Sprzęt

Liczba rzędów	7
---------------	---

Materiały

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
Liczba zamków	1
Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
Typ drzwi	Podwójne drzwi, asymetryczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	250 A
-----------------	-------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----