



FP55SN2

Rozvaděč univers, IP44, tř. ochr. II, 800x1300x205

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	800 mm
Šířka	1300 mm
Hloubka	205 mm
Tloušťka bočnice	1 mm

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP44
Třída izolace	Třída izolacell
Typ uzamčení	Bez objímky proti zlomení Bez zámku
Mechanická odolnost IK	IK09

Vybavení

Počet polí v šířce	5
Počet otvorů v desce příruby	10

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na stěnu
Vhodné pro venkovní použití	Ne

Materiál

Barva	Bílá
Kód RAL	9010
Povrch	Práškové lakování
Materiál	Ocel

Vybavení

Počet řad v rozvaděči	5
-----------------------	---

Materiál

Povrchová úprava	Matná
------------------	-------

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	2
Počet zámků	1
Dveře/kryt průhledné	Ne
Typ dveří rozvaděče	Dvoukřídlé dveře, asymetrické

Elektrický proud

Jmenovitý proud	250 A
-----------------	-------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----