



FP02TN2

Univ. IP54 a.1700 l.550 p.205

Características técnicas

Dimensões

Altura	1700 mm
Largura	550 mm
Profundidade	205 mm
Espessura da parede lateral	1 mm

Segurança

Índice de proteção IP	IP54
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Bloqueio com barra Sem bloqueio
Resistência ao impactos IK	IK09

Equipamento

Número de secções	2
Número de aberturas da placa de flange	4

Instalação, montagem

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não

Materiais

Cor	Branco puro
Código RAL	9010
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

Equipamento

Número de filas	11
-----------------	----

Materiais

Acabamento	Mate
------------	------

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
A porta/tampa é transparente	Não
Tipo de porta do armário	Porta única

Corrente elétrica

Corrente nominal	250 A
------------------	-------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----