



UM92Y

Barra de cobre flexível 800A 40x6 largura 2000

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal	800 A
------------------	-------

Dimensões

Largura/espessura da barra condutora	6 - 6 mm
Altura do barramento	40 mm
Comprimento do barramento	2000 mm

Equipamento

Número de secções	8
-------------------	---

Materiais

Material	Cobre
----------	-------

Equipamento

Tipo de barra condutora	Laminado
-------------------------	----------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim