



WNC006



IP55

Deviatore a parete con portaetichetta illuminato W.1 grigio/grigio chiaro opaco

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 10 A

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7011

finitura superficiale Lucido
Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base con alloggiamento completo

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Serie

Serie 16 x 50 mm

Profondità di installazione 0 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura 12 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Resistenza agli urti IK IK08

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Corrente

Corrente nominale 10 A

Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetto N
Con morsetto a molla

Illuminazione Con gruppo LED blu da 230 V
Per illuminazione

Tipo di commutazione Deviatore

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì