



WNA140

IP55



prese SCHUKO con coperchi a cerniera a parete/da incasso Serie W.1 grigio opac

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Corrente

Corrente nominale 16 A

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7011

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 70,30 mm

Larghezza 70,30 mm

Profondità 44 mm

Numero di unità 1

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Connessione

Tipo di connettore Ruotare la vite di bloccaggio

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso
Montaggio a parete

Connettività

Tipo di connessione Raccordo a innesto

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera Sì

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Porta / coperchio

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica, arrestabile in posizione finale

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata No

Resistenza agli urti IK IK07

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

Identificazione

Con stampa	No
------------	----

Testo

Custodia	Scatola completa
Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

Adatto per

W1

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità ROHS	Sì