




WNA140



prese SCHUKO con coperchi a cerniera a parete/da incasso Serie W.1 grigio opac

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Corrente**

Corrente nominale 16 A

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Materiali**

Colore Grigio

Codice RAL 7011

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

**Serie**

Altezza 70,30 mm

Larghezza 70,30 mm

Profondità 44 mm

Numero di unità 1

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Profondità di installazione 22 mm

Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura 0 mm

**Connessione**

Tipo di connettore Ruotare la vite di bloccaggio

Sezione conduttore flessibile senza guaina 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a incasso  
Montaggio a parete

Posizione di montaggio/collegamento Orizzontale

**Connettività**

Tipo di connessione Raccordo a innesto

Con montaggio ad artiglio No

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa SCHUKO

Insero centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera Sì

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

**Accessori**

Con campo per l'etichetta No

Pre-equipaggiato con Presa

**Porta / coperchio**

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica, arrestabile in posizione finale

**Numero di moduli**

Numero di moduli 1

**Protezione**

Con protezione dal contatto incrementata No

Resistenza agli urti IK IK07

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Utilizzabile in classe IP superiore IP55 con coperchio chiuso

Tipo di bloccaggio Senza serratura

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale No

**Identificazione**

Con stampa No

**Testo**

Stampa Senza stampa

Custodia Scatola completa

Protezione Senza protezione elevata contro i contatti

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Etichettatura Senza etichettatura

**Adatto per**

cubyko

**Sostenibilità**

Senza alogeni Si

Conformità ROHS Si