



WNA227B

Gniazdo RJ45, 8/8p, ekranowane, Kat.6, W.1, białe

Właściwości techniczne

Częstotliwość

Szerokość pasma przenoszenia	500 - 500 MHz
------------------------------	---------------

Sprzęt

Liczba wyjść	2
--------------	---

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Sprzęt

Z pokrywą uchylną	Tak
-------------------	-----

Materiały

Kolor	Biały
-------	-------

Materiał	Tworzywo termoplastyczne
----------	--------------------------

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk LSA+
------------------	-------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Wymiary

	12 mm
--	-------

Dodatkowe informacje

Wyjścia	Z wyjściem prostym
---------	--------------------

Napięcie	Nadaje się do PoE+
----------	--------------------

Montaż	Bez łapek rozporowych
--------	-----------------------

Ochrona	Z samozamykającą się pokrywą zabezpieczającą przed kurzem na każde gniazdo
---------	--

Typ połączenia	Z zaciskami przecinającymi izolację przewodu
----------------	--

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----