



WNA254B

IP55

**W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV przelotowe z pokrywą, IP55, biały**

**Właściwości techniczne**

**Akcesoria**

Wstępnie wyposażony w Gniazdo danych

**Pojemność**

Krotność 1

Liczba modułów 2

**Łączność**

Rodzaj montażu Mocowanie śrubowe

**Tłumienie**

Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz 10 dB

Tłumienie wejściowe dla 860 MHz 10 dB

Tłumienie przelotowe 860 MHz 1 dB

**Rodzaj połączenia**

Typ złącza/wtyku Gniazdo przelotowe

**Częstotliwość**

Szerokość pasma częstotliwości 4 - 862 MHz

Technologia szerokopasmowa 4 - 862 MHz

**Sprzęt**

Liczba wyjść 2

**Materiały**

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Kolor Biały

Kod RAL 9010

**Wymiary**

Głębokość 45 mm

Zakres głębokości wbudowania 0 mm

Wbudowane puszkki podtynkowe 35 mm

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy  
Montaż powierzchniowy

**Identyfikacja**

Konfiguracja elementów Element bazowy

**Dodatkowe informacje**

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak