



WNA254B

IP55

Radio/tv, rijgdoos, W.1, polarwit

Technische eigenschappen

Toebehoren

Uitgerust met Data-aansluiting

Capaciteit

Aantal gangen 1

Aantal modules 2

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Demping

Aansluitdemping bij 2150 MHz 10 dB

Aansluitdemping bij 860 MHz 10 dB

Doorgangsverlies 860 MHz 1 dB

Aansluiting

Type connector/steker Lasdoos

Frequentie

Frequentie bandbreedte 4 - 862 MHz

Breedbandtechnologie 4 - 862 MHz

Samenstelling

Aantal uitgangen 2

Materiaal

Materiaal Thermoplast

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afmetingen

Diepte 45 mm

Inbouwdiepte 0 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage
Oppervlaktemontage

Identificatie

Samenstelling Basiselement met wip

Teksten

Aansluitwijze Met schroefklemmen

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja