



WNA257

W.1 Moduł gniazdo antenowe RTV-SAT końcowe z pokrywą, IP55, szary

Właściwości techniczne

Pojemność

Liczba modułów	2
----------------	---

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Tłumienie

Tłumienie wejściowe dla 2150 MHz	2 dB
Tłumienie wejściowe dla 860 MHz	5 dB

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Gniazdo końcowe
------------------	-----------------

Częstotliwość

Szerokość pasma częstotliwości	4 - 2400 MHz
Technologia szerokopasmowa	4 - 2400 MHz

Sprzęt

Liczba wyjść	3
--------------	---

Materiały

Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Kolor	Szary
Kod RAL	7011

Wymiary

Głębokość	45 mm
Zakres głębokości wbudowania	0 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	35 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy Montaż powierzchniowy
----------------	--

Dodatkowe informacje

Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi
----------------	-----------------------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak