



WNA257

IP55

Radio/tv/satelliet, einddoos, W.1, grijs

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Demping

Aansluitdemping bij 2150 MHz	2 dB
Aansluitdemping bij 860 MHz	5 dB

Aansluiting

Type connector/steker	Einddoos
-----------------------	----------

Frequentie

Frequentie bandbreedte	4 - 2400 MHz
Breedbandtechnologie	4 - 2400 MHz

Samenstelling

Aantal uitgangen	3
------------------	---

Materiaal

Materiaal	Thermoplast
Kleur	Grijs
RAL-code	7011

Afmetingen

Diepte	45 mm
Inbouwdiepte	0 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktemontage
---------------	-------------------------------------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja