



WNA676

IP55

Opbouwbehuizing 2-v vert. W.1 ECO, grijs

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	38,9 %
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Aantal eenheden	2
Hoogte	147 mm
Breedte	76 mm
Diepte	56 mm
Inbouwdiepte	22 mm

Samenstelling

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Verticaal
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Toebehoren

Met afdekraam	Ja
---------------	----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
Slagvastheid IK	IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Veiligheid

Bruikbaar in hogere IP-klasse	IP55 met gesloten deksel
-------------------------------	--------------------------

Teksten

Montagewijze	Met montageadapter
Afdichting	Met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en wandvereffening

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja