



WNC008B

IP55



Interruttore a 2 poli con serigrafia "O" e "I" a parete W.1 bianco polare opaco

### Caratteristiche tecniche

#### Corrente

Corrente di commutazione 10 A

#### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

#### Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

#### Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base con alloggiamento completo

#### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

#### Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

#### Serie

Serie 76 x 76 mm

Profondità di installazione 0 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Resistenza agli urti IK IK08

#### Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

#### Corrente

Corrente nominale 10 A

#### Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetto N

Con morsetto a molla

Tipo di commutazione 2x unipolare off

#### Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì