



WNC008B

IP55



Interruttore a 2 poli con serigrafia "0" e "I" a parete W.1 bianco polare opaco

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di commutazione 10 A

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a parete

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Frequenza**

Frequenza 50-60 Hz

**Materiali**

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

**Identificazione**

Disposizione di montaggio Elemento base con alloggiamento completo

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti 1

**Serie**

Serie 76 x 76 mm

Profondità di installazione 65 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura 0 mm

**Protezione**

Resistenza agli urti IK IK08

Utilizzabile in classe IP superiore IP55 con coperchio chiuso

**Corrente**

Corrente nominale 10 A

**Connessione**

Tipo di connettore Morsetto a innesto

**Testo**

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetto N  
Con morsetto a molla

Stampa Con stampa "0 - 1"

**Sostenibilità**

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì