



WNC008B

IP55



Strömställare 2-polig märkt "0/1", utanpåliggande, W.1, IP55, vit

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström 10 A

Installation, montering

Montering Utanpåliggande montering

Spänning

Märkspänning 250 V

Material

Färg Vit

RAL-kod 9010

Ytbehandling Matt

Material Termoplast

Behandling Obehandlad

Identifiering

Sammansättning Grundelement med komplett kapsling

Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Kontroller och indikatorer

Antal knappar 1

Dimensioner

Dimensioner 76 x 76 mm

Inbyggnadsdjup 0 mm

Inbyggnadsdjup infällda lådor 0 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP55

Slagtålighet IK IK08

Arkitektur

Styr/manöverelement Enkel vippta

Elektrisk ström

Märkström 10 A

Text

Utförande För skruvfästning

Anslutningstyp Med N-anlutning
Med snabbanslutning

Brytare läge 2x 1-polig Från

Hållbarhet

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja