



WNC008B



Strömställare 2-polig märkt "0/1", utanpåliggande, W.1, IP55, vit

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 A
------------------	------

Installation, montering

Montering	Utanpåliggande montering
-----------	--------------------------

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Frekvens

Frekvens	50-60 Hz
----------	----------

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	0 %

Identifiering

Sammansättning	Grundelement med komplett kapsling
----------------	------------------------------------

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
---------------	---

Dimensioner

Dimensioner	76 x 76 mm
Inbyggnadsdjup	65 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	0 mm
Höjd på P-touch-band för märkningsfält	0 mm

Säkerhet

Slagtåligghet IK	IK08
Användbar i högre IP-klasser	IP55 med stängt lock

Elektrisk ström

Märkström	10 A
-----------	------

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Snabbanslutningar
---------------------------	-------------------

Text

Utförande	För skruvfästning
Anslutningstyp	Med N-anslutning Med snabbanslutning
Präglad	Med märkning "0 - 1"

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja