



WNC010

IP55

## Kruisschakelaar met behuizing, W.1, grijs

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|               |      |
|---------------|------|
| Schakelstroom | 10 A |
|---------------|------|

#### Installatie, montage

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |
|---------------|--------------------|

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Grijs       |
| RAL-code                | 7011        |
| Afwerking oppervlakte   | Mat         |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

#### Identificatie

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Samenstelling | Basiselement met complete behuizing |
|---------------|-------------------------------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

#### Bediening en signalering

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 1 |
|----------------|---|

#### Afmetingen

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Afmetingen               | 76 x 76 mm |
| Inbouwdiepte             | 0 mm       |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 0 mm       |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP55 |
| Slagvastheid IK                            | IK08 |

#### Uitvoering

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Bedieningselement | Enkele wip |
|-------------------|------------|

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 10 A |
|-----------------|------|

#### Teksten

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Montagewijze  | Voor schroefbevestiging                       |
| Aansluitwijze | Met steekklemmen                              |
| Verlichting   | Zonder verlichting (kan niet worden verlicht) |
| Schakelmodus  | Kruis                                         |

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |