



WNC010

IP55

### Tekniska egenskaper

#### Elektrisk ström

Omkopplingsström 10 A

#### Installation, montering

Montering Utanpåliggande montering

#### Spänning

Märkspänning 250 V

#### Frekvens

Frekvens 50-60 Hz

#### Material

Färg Grå

RAL-kod 7011

Ytbehandling Matt

Material Termoplast

Behandling Obehandlad

Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten) 0 %

#### Identifiering

Sammansättning Grundelement med komplett kapsling

#### Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

#### Kontroller och indikatorer

Antal knappar 1

#### Dimensioner

Dimensioner 76 x 76 mm

Inbyggnadsdjup 65 mm

Inbyggnadsdjup infällda lådor 0 mm

Höjd på P-touch-band för märkningsfält 0 mm

#### Säkerhet

Slagtålighet IK IK08

Användbar i högre IP-klasser IP55 med stängt lock

#### Elektrisk ström

Märkström 10 A

#### Anslutning

Anslutning/anslutningstyp Snabbanslutningar

#### Text

Utförande För skruvfästning

Anslutningstyp Med snabbanslutning

Belysning Utan belysning (kan inte tändas)

Tryckknapp Nej

#### Hållbarhet

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja