



**Wisselschakelaar met behuizing, W.1 ECO, grijs**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom	10 A
---------------	------

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Frequentie**

Frequentie	50-60 Hz
------------	----------

**Materiaal**

Kleur	Grijs
RAL-code	7011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

**Identificatie**

Samenstelling	Basiselement met complete behuizing
---------------	-------------------------------------

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen	1
----------------	---

**Afmetingen**

Afmetingen	76 x 76 mm
Inbouwdiepte	65 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	0 mm
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld	0 mm

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK07
Bruikbaar in hogere IP-klasse	IP55 met gesloten deksel

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

**Aansluiting**

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

**Teksten**

Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Aansluitwijze	Met steekklemmen

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja