



WNC015



IP55



Int. x contr. a 2 poli con stampa "Heizung - 0 - I" Serie W.1 gri/gri chiaro op.

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione 10 A

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Materiali

Colore Grigio
Codice RAL 7011
finitura superficiale Opaco
Materiale Materiale termoplastico
Trattamento Non trattato
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 31,4 %

Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

Serie

Serie 71 x 71 mm
Profondità di installazione 0 mm
Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55
Resistenza agli urti IK IK05

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Corrente

Corrente nominale 10 A

Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite
Tipo di connessione Con morsetto a molla
Illuminazione Con gruppo LED rosso da 230 V
Per controllo accensione
Tipo di commutazione 2 polo

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì
Conformità ROHS Sì