



WNC015

W.1 Łącznik kontrolny z nadrukiem "Heizung 0-1" kompletny IP55 szary

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 A
-----------------	------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7011
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	31,4 %

Identyfikacja

Konfiguracja elementów	Element podstawowy
------------------------	--------------------

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe
----------------	-------------------

Elementy sterujące i wskaźniki

Liczba przycisków	1
-------------------	---

Wymiary

Wymiary	71 x 71 mm
Zakres głębokości wbudowania	0 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	0 mm

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
Odporność na uderzenie IK	IK05

Architektura

Element sterujący/obsługowy	Klawisz pojedynczy
-----------------------------	--------------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

Dodatkowe informacje

Montaż	Do mocowania śrubowego
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
Oświetlenie	Z czerwoną diodą LED 230 V Do połączenia kontrolnego z podświetleniem
Rodzaj łącznika	2-biegunowy

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak