



WNC082



IP55

Combinazione Deviat./presa SCHUKO + coperch da muro Serie W.1 gri/gri chiar op

Caratteristiche tecniche

Serie

Serie	147 x 76 mm
Profondità di installazione	0 mm
Profondità delle scatole da incasso	0 mm

Corrente

Corrente nominale	10 A
Corrente di commutazione	10 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Materiali

Colore	Grigio
Codice RAL	7011
Materiale	Materiale termoplastico
finitura superficiale	Opaco

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Con protezione dal contatto incrementata	Sì

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Equipaggiamento

Con lampada di segnalazione	No
Tipo di connettore/spina presa	Schuko P30 / Universale
Inserto centrale ruotato	No

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Testo

Tipo di montaggio	Per installazione verticale
Tenuta	Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità ROHS	Sì