



WNC083

IP55



## Combi WCD verh.aanr. + serieschakelaar met behuizing, W1, grijs

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Afmetingen               | 147 x 76 mm |
| Inbouwdiepte             | 0 mm        |
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 0 mm        |

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 10 A |
| Schakelstroom   | 10 A |

#### Spanning

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

#### Materiaal

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Kleur                 | Grijs       |
| RAL-code              | 7011        |
| Materiaal             | Thermoplast |
| Afwerking oppervlakte | Mat         |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP55 |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Nee  |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -15 - 30 °C |
|---------------------|-------------|

#### Samenstelling

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Met signaallamp         | Nee    |
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid    | Nee    |

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Teksten

|               |                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montagewijze  | Voor verticale montage                                                                                         |
| Beveiliging   | Verhoogde aanraakbeveiliging                                                                                   |
| Afdichting    | Met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en wandvereffening |
| Aansluitwijze | Met steekklemmen                                                                                               |

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| RoHS conform | Ja |