



WNC126B



**Presa doppia con spinotto terra orizz. + coperch a paret Serie W.1 bia pol. opac**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Corrente**

Corrente nominale 16 A

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Materiali**

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

**Serie**

Altezza 76 mm

Larghezza 147 mm

Profondità 63 mm

Numero di unità 2

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Profondità di installazione 65 mm

Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura 0 mm

**Connessione**

Tipo di connettore Morsetto a innesto

Sezione del cavo 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore flessibile senza guaina 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Numero di ingressi per tubi 4

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a parete

Posizione di montaggio/collegamento Orizzontale

**Connettività**

Tipo di connessione Raccordo a innesto

Con montaggio ad artiglio No

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa Pin contatto di protezione

Insero centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera Si

Con spinotto di protezione rotondo Si

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

**Acessori**

Con campo per l'etichetta No

Pre-equipaggiato con 2 prese

**Porta / coperchio**

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica, arrestabile in posizione finale

**Numero di moduli**

Numero di moduli 0

**Protezione**

Con protezione dal contatto incrementata Sì

Resistenza agli urti IK IK07

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Utilizzabile in classe IP superiore IP55 con coperchio chiuso

Tipo di bloccaggio Senza serratura

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale No

**Identificazione**

Con stampa No

**Testo**

Stampa Senza stampa

Custodia Scatola completa

Protezione Protezione elevata contro i contatti

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Etichettatura Senza etichettatura

**Adatto per**

cubyko

**Sostenibilità**

Senza alogeni Sì

Conformità ROHS Sì