




WNC140B



### Технічні характеристики

#### Напруга

Номінальна напруга 250 V

#### Електричний струм

Номінальний струм 16 A

#### Умови використання

Робоча температура -15 - 30 °C

#### Частота

Частота 50 - 60 Hz

#### Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику) 0 %

#### Розміри

Висота 76 mm

Ширина 76 mm

Глибина 63 mm

Кількість одиниць 1

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 0 mm

Вбудована глибина 65 mm

Висота стрічки P-touch для поля маркування 0 mm

#### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Вставний термінал

Поперечний розріз дроту 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Переріз гнучкого провідника без наконечника для проводів 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Установлення, монтаж

Монтаж на Поверхневий монтаж

Положення для монтажу/підключення Горизонтальна

#### Підключення

Тип з'єднання Штекерне з'єднання

Зі штирьовим кріпленням Ні

Тип монтажу Монтаж гвинтами

#### Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Так

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

#### Аксесуари

Має поле для маркування Ні

Попередньо оснащено Розетка

#### Кришка, дверцята

Тип кришки Самозакривна відкидна кришка, може бути зафіксована в кінцевому положенні

#### Емність

Кількість модулів 1

**Безпека**

З посиленим захистом від контакту	Ні
Ударостійкість ІК	ІК07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
Використовується в більш високому класі IP	IP55 із закритою кришкою

**Функції**

З орієнтаційним освітленням	Ні
З функціональним освітленням	Ні

**Ідентифікація**

З відбитком	Ні
-------------	----

**Тексти**

Відбиток	Без надруку
Накладка	Повний корпус
Захист	Без посиленого захисту контакту
Тип з'єднання	Зі вставними клемми
Маркування	Без маркування
Клема	Із затискним 2-провідним з'єднувальним затискачем Wago для електропроводки З двома місцями для встановлення клем Wago 2-провідного підключення в днищі корпусу

**Sustainability**

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так