


WNC142



Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Електричний струм

Номінальний струм	16 A
-------------------	------

Умови використання

Робоча температура	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Матеріали

Colour	Сірий
Код RAL	7011
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений

Розміри

Висота	76 mm
Ширина	147 mm
Глибина	63 mm
Кількість одиниць	2
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	0 mm
Вбудована глибина	65 mm
Висота стрічки P-touch для поля маркування	0 mm

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Вставний термінал
Поперечний розріз дроту	1,0 - 2,5 mm ²
Переріз гнучкого провідника без наконечника для проводів	1,0 - 2,5 mm ²
Кількість вхідних кабелів	2

Установлення, монтаж

Монтаж на	Поверхневий монтаж
Положення для монтажу/підключення	Горизонтальна

Підключення

Тип з'єднання	Штекерне з'єднання
Зі штирьовим кріпленням	Ні
Тип монтажу	Монтаж гвинтами

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки	SCHUKO
Поворотна центральна вставка	Ні
З відкидною кришкою	Так
З круглим захисним заземлювальним штифтом	Ні
З сигнальною лампою	Ні
Із замком	Ні

Аксесуари

Має поле для маркування	Ні
Попередньо оснащено	Розетки 2 шт.

Кришка, дверцята

Тип кришки	Самозакривна відкидна кришка, може бути зафіксована в кінцевому положенні
------------	---

Ємність

Кількість модулів	2
-------------------	---

Безпека

З посиленням захистом від контакту	Ні
Ударостійкість ІК	ІК07
Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
Використовується в більш високому класі IP	IP55 із закритою кришкою

Функції

З орієнтаційним освітленням	Ні
З функціональним освітленням	Ні

Ідентифікація

З відбитком	Ні
-------------	----

Тексти

Відбиток	Без надруку
Накладка	Повний корпус
Проводка	Вставки наскрізні
Захист	Без посиленого захисту контакту
Тип з'єднання	Зі вставними клемами
Маркування	Без маркування
Клема	Із затискним 2-провідним з'єднувальним затискачем Wago для електропроводки З двома місцями для встановлення клем Wago 2-провідного підключення в днищі корпусу

Сумісний із

субуко

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так