


WNC144



### Presa SCHUKO doppia orizz. con coperchio Serie W.1 grigio/grigio chiaro opac

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

##### Corrente

Corrente nominale 16 A

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

##### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

##### Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7011

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

##### Serie

Altezza 76 mm

Larghezza 147 mm

Profondità 63 mm

Numero di unità 2

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Profondità di installazione 65 mm

Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura 0 mm

##### Connessione

Tipo di connettore Morsetto a innesto

Sezione del cavo 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore flessibile senza guaina 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Numero di ingressi per tubi 4

##### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Posizione di montaggio/collegamento Orizzontale

##### Connettività

Tipo di connessione Raccordo a innesto

Con montaggio ad artiglio No

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

##### Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa SCHUKO

Insero centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera Sì

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

##### Acessori

Con campo per l'etichetta No

Pre-equipaggiato con 2 prese

##### Porta / coperchio

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica, arrestabile in posizione finale

**Numero di moduli**

Numero di moduli 2

**Protezione**

Con protezione dal contatto incrementata No

Resistenza agli urti IK IK07

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Utilizzabile in classe IP superiore IP55 con coperchio chiuso

Tipo di bloccaggio Senza serratura

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale No

**Identificazione**

Con stampa No

**Testo**

Stampa Senza stampa

Custodia Scatola completa

Cablaggio Inserti con cablaggio passante

Protezione Senza protezione elevata contro i contatti

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Etichettatura Senza etichettatura

Morsetto Con morsetto di giunzione a 2 conduttori Wago per il cablaggio  
Con 2 punti a scatto per morsetti di giunzione a 2 conduttori  
Wago nel pavimento dell'edificio

**Adatto per**

cubyko

**Sostenibilità**

Senza alogeni Si

Conformità ROHS Si