



WNC147B



Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Corrente

Corrente nominale 16 A

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

Frequenza

Frequenza 50 - 50 Hz

Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 76 mm

Larghezza 100,70 mm

Profondità 51 mm

Numero di unità 2

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Profondità di installazione 0 mm

Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura 12 mm

Connessione

Tipo di connettore Morsetto a innesto

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Posizione di montaggio/collegamento Orizzontale

Connettività

Tipo di connessione Raccordo a innesto

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera Sì

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura Sì

Acessori

Con campo per l'etichetta Sì

Porta / coperchio

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica, arrestabile in posizione finale

Numero di moduli

Numero di moduli 2

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	Si
Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

Identificazione

Con stampa	No
------------	----

Testo

Custodia	Scatola completa
Protezione	Protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetto a molla
Morsetto	Con morsetto di giunzione a 2 conduttori Wago per il cablaggio Con 2 punti a scatto per morsetti di giunzione a 2 conduttori Wago nel pavimento dell'edificio

Adatto per

W.1

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si