



WNC167



Presca SCHUKO con coperchio a parete Serie W.1 grigio/grigio chiaro opaco

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Corrente

Corrente nominale 16 A

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

Frequenza

Frequenza 50 - 50 Hz

Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7011

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 27 %

Serie

Altezza 76 mm

Larghezza 76 mm

Profondità 65 mm

Numero di unità 1

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Profondità di installazione 65 mm

Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura 12 mm

Connessione

Tipo di connettore Morsetto a innesto

Sezione del cavo 1,0 - 2,5 mm²

Sezione conduttore flessibile senza guaina 1,0 - 2,5 mm²

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Posizione di montaggio/collegamento Orizzontale

Connettività

Tipo di connessione Raccordo a innesto

Con montaggio ad artiglio No

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa SCHUKO

Insero centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera Si

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura Si

Acessori

Con campo per l'etichetta Si

Pre-equipaggiato con Presca

Porta / coperchio

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica, arrestabile in posizione finale

Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	Sì
--	----

Resistenza agli urti IK	IK07
-------------------------	------

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
---	------

Utilizzabile in classe IP superiore	IP55 con coperchio chiuso
-------------------------------------	---------------------------

Tipo di bloccaggio	Bloccaggio differenziato
--------------------	--------------------------

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
-----------------------------------	----

Con illuminazione funzionale	No
------------------------------	----

Identificazione

Con stampa	No
------------	----

Testo

Stampa	Senza stampa
--------	--------------

Custodia	Scatola completa
----------	------------------

Protezione	Protezione elevata contro i contatti
------------	--------------------------------------

Tipo di connessione	Con morsetto a molla
---------------------	----------------------

Etichettatura	Con campo di scrittura
---------------	------------------------

Morsetto	Con morsetto di giunzione a 2 conduttori Wago per il cablaggio Con 2 punti a scatto per morsetti di giunzione a 2 conduttori Wago nel pavimento dell'edificio
----------	---

Adatto per

cubyko
