



WNC167



### Technické vlastnosti

#### Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-15 - 30 °C
------------------	-------------

#### Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Materiál

Barva	Šedá
Kód RAL	7011
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)	27 %

#### Rozměry

Výška	76 mm
Šířka	76 mm
Hloubka	65 mm
Počet jednotek	1
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	0 mm
Vestavěná hloubka	65 mm
Výška pásky P-touch popisového pole	12 mm

#### Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Zásuvná svorka
Průřez vodiče	1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez flexibilního vodiče nezakončeného dutinkou	1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup>

#### Instalace, montáž

Montáž	Montáž na omítku
Montážní/připojovací poloha	Horizontální

#### Konektivita

Typ připojení	Zásuvná přípojka
Upevnění pomocí třmenů	Ne
Druh montáže	Upevnění šrouby

#### Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	SCHUKO
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ano
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne
Se signálním světlem	Ne
Zámek	Ano

#### Příslušenství

Popisové pole	Ano
Předem vybaveno	Výstup zásuvky

#### Kryt, dveře

Typ víka	Samozavírací výklopný kryt, lze zajistit v koncové poloze
----------	---

#### Kapacita

Počet modulů	1
--------------	---

---

**Bezpečnost**

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ano
Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP55
Použitelné ve vyšší třídě IP	IP55 s uzavřeným krytem
Typ uzamčení	Různé způsoby uzamčení

**Funkce**

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

**Identifikace**

S potiskem	Ne
------------	----

**Texty**

Potisk	Bez potisku
Kryt	Kompletní pouzdro
Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami
Popis	S polem pro popis
Svorka	S dvou vodičovou připojovací svorkovnicí Wago pro zapojení Se dvěma místy pro zacvaknutí dvou vodičových připojovacích svorek Wago v podlahovém uzamčení

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano