



WNC167



Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Elektrisk ström

Märkström	16 A
-----------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-15 - 30 °C
------------------	-------------

Frekvens

Frekvens	50 - 50 Hz
----------	------------

Material

Färg	Grå
RAL-kod	7011
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Dimensioner

Höjd	76 mm
Bredd	76 mm
Djup	65 mm
Antal enheter	1
Inbyggnadsdjup infällda lådor	0 mm
Inbyggnadsdjup	32 mm
Höjd på P-touch-band för märkningsfält	12 mm

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Snabbanslutningar
Ledararea	1,0 - 2,5 mm ²

Installation, montering

Montering	Utanpåliggande montering
-----------	--------------------------

Anslutning

Anslutningstyp	Plug-in anslutning
Typ av montering	Skruvmontering

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag	Schuko - Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Ja
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Ja

Tillbehör

Har märksfält	Ja
---------------	----

Skydd, dörr

Typ av lock	Självstängande lock med gångjärn, kan låsas i ändläge
-------------	---

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Säkerhet

Petskyddad	Ja
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP55

Funktioner

Med orienteringsbelysning	Nej
Med funktionsbelysning	Nej

Identifiering

Med tryck/prägling	Nej
--------------------	-----

Text

Täcklock	Komplett kapsling
Avsäkring	Petskydd
Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Anslutning	Med Wago klämkopplingsplint för 2 ledningar för ledningsdragning Med två klämplatser för Wago kopplingsplintar för 2 ledningar i kåpans golv

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja