



WNC167



Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 250 V

Elektrisk ström

Märkström 16 A

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -15 - 30 °C

Frekvens

Frekvens 50 - 50 Hz

Material

Färg Grå

RAL-kod 7011

Ytbehandling Matt

Material Termoplast

Behandling Obehandlad

Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten) 27 %

Dimensioner

Höjd 76 mm

Bredd 76 mm

Djup 65 mm

Antal enheter 1

Inbyggnadsdjup infällda lådor 0 mm

Inbyggnadsdjup 65 mm

Höjd på P-touch-band för märkningsfält 12 mm

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp Snabbanslutningar

Ledararea 1,0 - 2,5 mm²

Anslutningsarea flexibel ledare, utan ändhylsa 1,0 - 2,5 mm²

Installation, montering

Montering Utanpåliggande montering

Monteringsläge/anslutningsläge Horisontell

Anslutning

Anslutningstyp Plug-in anslutning

Med klor Nej

Typ av montering Skruvmontering

Utrustning

Kontakt/kontakttyp uttag Schuko - Jordade

Roterad centralinsats Nej

Med gångjärnslock Ja

Med rund skyddsjordstift Nej

Med signallampa Nej

Med lås Ja

Tillbehör

Har märksfält Ja

Förutrustad med Väggtuttar

Skydd, dörr

Typ av lock Självstängande lock med gångjärn, kan låsas i ändläge

Kapacitet

Antal moduler 1

Säkerhet

Petskyddad	Ja
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP55
Användbar i högre IP-klasser	IP55 med stängt lock

Funktioner

Med orienteringsbelysning	Nej
Med funktionsbelysning	Nej

Identifiering

Med tryck/prägling	Nej
--------------------	-----

Text

Täcklock	Komplett kapsling
Avsäkring	Petskydd
Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Märkning	Med märkfält
Anslutning	Med Wago klämkopplingsplint för 2 ledningar för ledningsdragning Med två klämplatser för Wago kopplingsplintar för 2 ledningar i kåpans golv

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja