



WNC192



IP55



Presa SCHUKO W.1 coperchio a cerniera ed alta prot. da contatti giallo a parete

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Corrente

Corrente nominale 16 A

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Giallo

Codice RAL 7011

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Epossidico

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

Serie

Altezza 76 mm

Larghezza 76 mm

Profondità 63,10 mm

Numero di unità 1

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Profondità di installazione 65 mm

Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura 0 mm

Connessione

Tipo di connettore Morsetto a innesto

Sezione del cavo 1,0 - 2,5 mm²

Sezione conduttore flessibile senza guaina 1,0 - 2,5 mm²

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Posizione di montaggio/collegamento Orizzontale

Connettività

Tipo di connessione Raccordo a innesto

Con montaggio ad artiglio No

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa SCHUKO

Insero centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera Si

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Pre-equipaggiato con Presa

Porta / coperchio

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica, arrestabile in posizione finale

Numero di moduli

| | |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

Protezione

| | |
|--|---------------------------|
| Con protezione dal contatto incrementata | Sì |
| Resistenza agli urti IK | IK07 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP55 |
| Utilizzabile in classe IP superiore | IP55 con coperchio chiuso |
| Tipo di bloccaggio | Senza serratura |

Funzioni

| | |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale | No |

Identificazione

| | |
|------------|----|
| Con stampa | No |
|------------|----|

Testo

| | |
|---------------------|---|
| Stampa | Senza stampa |
| Custodia | Scatola completa |
| Protezione | Senza protezione elevata contro i contatti |
| Tipo di connessione | Con morsetto a molla |
| Etichettatura | Senza etichettatura |
| Morsetto | Con morsetto di giunzione a 2 conduttori Wago per il cablaggio Con 2 punti a scatto per morsetti di giunzione a 2 conduttori Wago nel pavimento dell'edificio |

Adatto per

| | |
|--------|--|
| cubyko | |
|--------|--|

Sostenibilità

| | |
|-----------------|----|
| Senza alogeni | Sì |
| Conformità ROHS | Sì |