



WNC193



IP55



**Presa SCHUKO W.1 coperchio a cerniera ed alta prot. da contatti aranc. a parete**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Corrente**

Corrente nominale 16 A

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Materiali**

Colore Arancione

Codice RAL 7011

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Epossidico

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

**Serie**

Altezza 76 mm

Larghezza 76 mm

Profondità 63,10 mm

Numero di unità 1

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Profondità di installazione 65 mm

Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura 0 mm

**Connessione**

Tipo di connettore Morsetto a innesto

Sezione del cavo 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore flessibile senza guaina 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a parete

Posizione di montaggio/collegamento Orizzontale

**Connettività**

Tipo di connessione Raccordo a innesto

Con montaggio ad artiglio No

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa SCHUKO

Insero centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera Sì

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

**Acessori**

Con campo per l'etichetta No

Pre-equipaggiato con Presa

**Porta / coperchio**

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica, arrestabile in posizione finale

**Numero di moduli**

Numero di moduli	1
------------------	---

**Protezione**

Con protezione dal contatto incrementata	Si
Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Utilizzabile in classe IP superiore	IP55 con coperchio chiuso
Tipo di bloccaggio	Senza serratura

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

**Identificazione**

Con stampa	No
------------	----

**Testo**

Stampa	Senza stampa
Custodia	Scatola completa
Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetto a molla
Etichettatura	Senza etichettatura
Morsetto	Con morsetto di giunzione a 2 conduttori Wago per il cablaggio Con 2 punti a scatto per morsetti di giunzione a 2 conduttori Wago nel pavimento dell'edificio

**Adatto per**

cubyko	
--------	--

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si