



WNC226B



IP55



Presa FCC, 8 poli, schermato, con coperchio incernierato cat. 6, W.1, bianco

Caratteristiche tecniche

Frequenza

Larghezza banda di trasmissione 500 - 500 MHz

Equipaggiamento

Numero di uscite 1

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

Equipaggiamento

Con coperchio a cerniera Sì

Materiali

Colore Bianco polare

Materiale Materiale termoplastico

Connessione

Tipo di connettore Terminale LSA+

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Serie

Altezza della banda P-touch per il campo di etichettatura 12 mm

Testo

Uscita Con presa inclinata a 45°

Condizioni di impiego Adatto per PoE+

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite
Senza graffe a espansione

Protezione Con coperchio antipolvere autochiudibile davanti alla presa

Tipo di connessione Con morsetti IDT

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì