



WNC300

IP55



W.1 Łącznik żaluzjowy z nadrukiem symboli "strzałka", kompletny, IP55, szary

Właściwości techniczne

Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7011

Elementy sterujące i wskaźniki

Przełącznik żaluzjowy	Łącznik 1-biegunowy
-----------------------	---------------------

Materiały

Wykończenie powierzchni	Mat
Zawiera materiał z recyklingu (% całkowitej masy plastiku)	31,3 %
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 A
Prąd załączania	10 A

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 35 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Rodzaj łącznika	Z mechaniczną i elektryczną blokadą zabezpieczającą przed równoczesnym załączeniem
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi
Montaż	Do mocowania śrubowego
Zacisk	Ze złączką przyłączeniową Wago 2-biegunową do podłączenia Z 2 zatrzaskami do złączki przyłączeniowej Wago 2-biegunowej w spodniej części obudowy

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Zacisk
------------------	--------

Odpowiednie do

W.1	
-----	--

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak