



WNC301



Jaloezoe-impulsdrukker met behuizing, W.1 ECO, grijs

Technische eigenschappen

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7011

Bediening en signalering

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukker	Schakelaar 1-polig
-----------------------------------	--------------------

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	31,2 %
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP55
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 35 °C
---------------------	-------------

Teksten

Schakelmodus	Met mechanische en elektrische vergrendeling als blokkering tegen indrukken van beide kanten
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Klem	Met 2-draads Wago-verbindingklem voor bedrading Met 2 bevestigingslocaties voor 2-draads Wago-verbindingklemmen in de bodem van de behuizing

Aansluiting

Type connector/steker	Klem
-----------------------	------

Geschikt voor

cubyko	
--------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja