



TJAS471

domovea plus pour remplacement de TJA45x

Caractéristiques techniques

Equipement

Serveur web Oui

Tension

Tension de service 195 - 254 V

Tension de service par bus 21 - 32 V

Type de tension d'alimentation AC

Connectivité

Type d'interface Bus / passerelle Media Interfaces multiples

Réglages

Modes de configuration supportés easy
ETS

Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Equipement

Nombre de canaux 1

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Dimensions

Largeur 106 mm

Dimensions 90 x 106 mm

Profondeur 65 mm

Largeur en modules 6

Raccordement

Type de connexion / prise au système Bus Borne de raccordement au Bus

Type de connexion / prise QuickConnect

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui