



WNC182



IP55

**Presa SCHUKO doppia orizz. con coperchio Serie W.1 grigio/grigio chiaro opac**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Corrente**

Corrente nominale 16 A

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

**Frequenza**

Frequenza 50 - 60 Hz

**Materiali**

Colore Grigio

Codice RAL 7011

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) 0 %

**Serie**

Altezza 147,30 mm

Larghezza 76,30 mm

Profondità 65 mm

Numero di unità 2

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Profondità di installazione 65 mm

**Connessione**

Tipo di connettore Morsetto a innesto

Sezione del cavo 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore flessibile senza guaina 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a parete

Posizione di montaggio/collegamento Orizzontale

**Connettività**

Tipo di connessione Raccordo a innesto

Con montaggio ad artiglio No

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa SCHUKO

Insero centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera Sì

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

**Acessori**

Con campo per l'etichetta No

Pre-equipaggiato con 2 prese

**Porta / coperchio**

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica, arrestabile in posizione finale

**Numero di moduli**

Numero di moduli 2

---

**Protezione**

Con protezione dal contatto incrementata	Si
Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Utilizzabile in classe IP superiore	IP55 con coperchio chiuso
Tipo di bloccaggio	Senza serratura

---

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

---

**Identificazione**

Con stampa	No
------------	----

---

**Testo**

Stampa	Senza stampa
Custodia	Scatola completa
Cablaggio	Inseri con cablaggio passante
Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetto a molla
Etichettatura	Senza etichettatura

---

**Adatto per**

cubyko

---

**Sostenibilità**

Senza alogeni	Si
Conformità ROHS	Si