



HIM4041

**Omschakelaar 3-polig+N 40 A modulair M1**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning Ue	380 - 415 V
Nominale isolatiespanning Ui	800 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	40 A
Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 60947	1,26 kA
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen	50 kA

**Vermogen**

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	26000 W
----------------------------------	---------

**Uitvoering**

Aantal polen	4
Bedieningselement	Korte draaihendel
Pooltype	3P+N

**Installatie, montage**

Aandraaimoment	2 - 2,2 NM
----------------	------------

**Afmetingen**

Hoogte	68 mm
Breedte	127,5 mm
Diepte	89 mm

**Bediening en signalering**

Motorbediening geïntegreerd	Nee
-----------------------------	-----

**Deksel, deur**

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

**Capaciteit**

Aantal modules	8
----------------	---

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN	3,60 W
----------------------------------	--------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-20 - 70 °C
---------------------	-------------

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 16 mm <sup>2</sup>

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja