




HIM4041

Preklopna sklopka, modularna, 1-0-2, 3P+N 40A, montaža na DIN šinu/montažnu ploču

#### Tehničke karakteristike

##### Napon

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Nazivni radni napon Ue                | 380 - 415 V |
| Nazivni izolacijski napon Ui          | 800 V       |
| Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp | 8000 V      |

##### Električna struja

|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| Nazivna struja                                                | 40 A    |
| Nazivna kratkotrajna podnosiva struja Icw IEC 60947           | 1,26 kA |
| Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc sa gl-gG osiguračima | 50 kA   |

##### Snaga

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1 | 26000 W |
|--------------------------------------|---------|

##### Arhitektura

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Broj polova             | 4                    |
| Kontrolni/radni element | Kratka okretna tipka |
| Tip pola                | 4P                   |

##### Instalacija, montaža

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Nazivni zatezni moment | 2 - 2,2 Nm |
|------------------------|------------|

##### Dimenzije

|        |          |
|--------|----------|
| Visina | 68 mm    |
| Širina | 127,5 mm |
| Dubina | 89 mm    |

##### Kontrole i indikatori

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Integrisan motorni pogon | Ne |
|--------------------------|----|

##### Poklopac, vrata

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Mogućnost međusobnog zaključavanja | Da |
|------------------------------------|----|

##### Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
|-------------------------------|------|

##### Kapacitet

|             |   |
|-------------|---|
| Broj modula | 8 |
|-------------|---|

##### Frekvencija

|             |            |
|-------------|------------|
| Frekvencija | 50 - 60 Hz |
|-------------|------------|

##### Snaga

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Ukupni gubitak snage pri IN | 3,60 W |
|-----------------------------|--------|

##### Uvjeti korištenja

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Radna temperatura | -20 - 70 °C |
|-------------------|-------------|

##### Veza

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Presjek fleksibilnog vodiča | 1.5 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Presjek krutog provodnika   | 1.5 - 16 mm <sup>2</sup> |

##### Održivost

|              |    |
|--------------|----|
| Bez halogena | Da |
|--------------|----|