



HIM4061

## Reservkraftsomkopplare 63A 3P+N

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Märkdriftspänning Ue	380 - 415 V
Nominell isolationsspänning Ui	800 V
Nominell impulsskyddspänning Uimp	8000 V

#### Elektrisk ström

Märkström	63 A
Märkkorttidsström Icw IEC 60947	1,50 kA
Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar	50 kA

#### Ström

Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	41000 W
--	---------

#### Arkitektur

Antal poler	4
Styr/manöverelement	Kort vridhandtag
Antal poler	3P+N

#### Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	3,5 - 3,85 Nm
-----------------------------	---------------

#### Dimensioner

Höjd	76 mm
Bredd	140 mm
Djup	89 mm

#### Kontroller och indikatorer

Integrerad motordrift	Nej
-----------------------	-----

#### Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Kapacitet

Antal moduler	8
---------------	---

#### Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

#### Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	6 W
--	-----

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 70 °C
------------------	-------------

#### Anslutning

Area flexibel ledare	2.5 - 35 mm <sup>2</sup>
Area solid ledare	2.5 - 35 mm <sup>2</sup>

#### Hållbarhet

Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja