




HIM4081

Preklopna sklopka, modularna, 1-0-2, 3P+N 80A, montaža na DIN šinu/montažnu ploču

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni radni napon Ue	380 - 415 V
Nazivni izolacijski napon Ui	800 V
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	8000 V

Električna struja

Nazivna struja In	80 A
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja Icw IEC 60947	1,50 kA
Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc sa gl-gG osiguračima	50 kA

Snaga

Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1	52000 W
--------------------------------------	---------

Arhitektura

Broj polova	4
Kontrolni/radni element	Kratka okretna tipka
Tip pola	3P+N

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	3,5 - 3,85 Nm
------------------------	---------------

Dimenzije

Visina	76 mm
Širina	140 mm
Dubina	89 mm

Kontrole i indikatori

Integrisan motorni pogon	Ne
--------------------------	----

Poklopac, vrata

Mogućnost međusobnog zaključavanja	Da
------------------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Kapacitet

Broj modula	8
-------------	---

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Snaga

Rasipanje snage pri IN	9,60 W
------------------------	--------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-20 - 70 °C
-------------------	-------------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	2.5 - 35 mm ²
Presjek krutog provodnika	2.5 - 35 mm ²

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da