



WNA401

Support simple associable, montage encastré, avec joint étanchéité, cubyko gris

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de postes	1
Nombre de modules	1

Matières

Couleur	Gris
Code RAL	7035
Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	83 mm
Profondeur	39 mm

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
Position de montage/connexion	Horizontale Vertical

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée	IP55 avec couvercle fermé
Résistance aux chocs IK	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Mode d'installation	Avec fixation par orne/vis Avec adaptateur de montage et joint d'étanchéité Pour montage encastré et en parois creuses
Vis / Tournevis	Avec tournevis

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui