



WNA401

### Технічні характеристики

#### Ємність

|                   |   |
|-------------------|---|
| Кількість секцій  | 1 |
| Кількість модулів | 1 |

#### Матеріали

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Colour           | Світло-сірий |
| Код RAL          | 7035         |
| Обробка поверхні | Матовий      |
| Матеріал         | Термопластик |
| Обробка          | Необроблений |

#### Розміри

|         |       |
|---------|-------|
| Висота  | 83 mm |
| Ширина  | 83 mm |
| Глибина | 39 mm |

#### Аксесуари

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Має поле для маркування | Ні |
|-------------------------|----|

#### Установлення, монтаж

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Монтаж на                         | Внутрішня установка           |
| Положення для монтажу/підключення | Горизонтальна<br>Вертикальний |

#### Безпека

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Клас захисту від проникнення (IP)          | IP20                     |
| Використовується в більш високому класі IP | IP55 із закритою кришкою |
| Ударостійкість IK                          | IK07                     |

#### Умови використання

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Робоча температура | -15 - 30 °C |
|--------------------|-------------|

#### Тексти

|                    |                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Режим встановлення | Із затискним/гвинтовим кріпленням<br>З монтажним адаптером та ущільненням<br>Для внутрішнього монтажу та монтажу в пусті стіни |
| Гвинти/викрутка    | За допомогою викрутки                                                                                                          |

#### Sustainability

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Без галогену       | Так |
| REACH-SVHC free    | Так |
| Відповідність RoHS | Так |