




WNA402

**Support dble horizontal associable encastré, avec joint étanchéité, cubyko gris**

### Caractéristiques techniques

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de postes  | 2 |
| Nombre de modules | 2 |

#### Matières

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Couleur                | Gris            |
| Code RAL               | 7035            |
| Finition de la surface | Mat             |
| Matière                | Thermoplastique |
| Traitement             | Non traité      |

#### Dimensions

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 154 mm |
| Largeur    | 83 mm  |
| Profondeur | 38 mm  |

#### Accessoires

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | No |
|------------------------------------|----|

#### Installation, montage

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Montage sur                   | Montage encastré |
| Position de montage/connexion | Horizontale      |

#### Sécurité

|                                                         |                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Indice de protection IP                                 | IP20                      |
| Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée | IP55 avec couvercle fermé |
| Résistance aux chocs IK                                 | IK07                      |

#### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -15 - 30 °C |
|------------------------|-------------|

#### Textes

|                     |                                                                                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode d'installation | Avec fixation par orne/vis<br>Avec adaptateur de montage et joint d'étanchéité<br>Pour montage encastré et en parois creuses<br>Pour montage vertical |
| Vis / Tournevis     | Avec tournevis                                                                                                                                        |

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |