




WNA402

Cornice doppia x montaggio da incasso orizzontale W.1 grigio chiaro opaco

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di bande	2
Numero di moduli	2

Materiali

Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	154 mm
Larghezza	83 mm
Profondità	38 mm

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK07

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Testo

Tipo di montaggio	Con fissaggio a morsetto/vite Con adattatore di montaggio e guarnizione Per montaggio a incasso e in parete cava Per installazione verticale
-------------------	---

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si